

Produktübersicht Gerätetechnik

Bandschmierung

Stand:
Juni 2007

calvatis
calgonit



Dosierstationen



Düsenstöcke und Düsen



Verrohrung








Wasserstrecke



weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86101047	BSM Basic ohne Steuerung	Lösung 0,1 bis 0,9 %, Wasserdurchsatz 10 bis 2500 l/h, im Kunststoffgehäuse blau, mit Systemtrenner und Dreizehventil	
83000470	BSM Basic 1	BSM für 1 Kreis auf PE-Platte montiert, Lösung 0,1 - 0,9 %, 50 - 2500 l/h, komplett mit Magnetventil und Timer. Optische Anzeige der Gebindeleermeldung	
83000471	BSM Basic 2	BSM für 2 Kreise mit gleicher Konzentration auf PE-Platte montiert, Lösung 0,1 - 0,9 %, 50 - 2500 l/h, komplett mit Magnetventil und Timer. Optische Anzeige der Gebindeleermeldung	
83000472	BSM Basic 3	BSM für 3 Kreise mit gleicher Konzentration auf PE-Platte montiert, Lösung 0,1 - 0,9 %, 50 - 2500 l/h, komplett mit Magnetventil und Timer. Optische Anzeige der Gebindeleermeldung	
83000473	BSM Basic 4	BSM für 4 Kreise mit gleicher Konzentration auf PE-Platte montiert, Lösung 0,1 - 0,9 %, 50 - 2500 l/h, komplett mit Magnetventil und Timer. Optische Anzeige der Gebindeleermeldung	

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
83000474	BSM Standard 1 1xKonzentration Einfachsteuerung (extern), ohne Systemtrenner	BSM für 1 Kreis wird komplett auf einer PE-Platte montiert mit Membranpumpe Beta geliefert. Leistung : 200-900l/h Leermeldung über Niveauekabel direkt an die Dosierpumpe, komplett mit Magnetventil und Timer.	-
83000475	BSM Standard 2, 2xKonzentrationen inkl. Steuerung, ohne Systemtrenner	BSM für 2 Kreise wird komplett auf einer PE-Platte montiert mit Membranpumpen Beta , Wasserdurchsatz : 200-900l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung im Kunststoffgehäuse, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil, Timer und Sauglanze.	-
83000476	BSM Standard 3, 3xKonzentrationen inkl. Steuerung, ohne Systemtrenner	BSM für 3 Kreise wird komplett auf einer PE-Platte montiert mit Membranpumpen Beta , Wasserdurchsatz : 200-900l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung im Kunststoffgehäuse, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil und Timer.	-

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
83000477	BSM Standard 4, 4xKonzentrationen inkl. Steuerung, ohne Systemtrenner	BSM für 4 Kreise wird komplett auf einer PE-Platte montiert mit Membranpumpen Beta , Wasserdurchsatz : 200-900l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung im Kunststoffgehäuse, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil, Timer und Sauglanze.	-
83000478	BSM Comfort 1 im Edelstahlgehäuse	BSM für 1 Kreis komplett im VA-Schrank montiert mit Membranpumpen Gamma L , Wasserdurchsatz : 100-1200l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung,, Verbrauchserfassung über Dosierpumpe und KWM, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil, Timer und Sauglanze.	-
83000479	BSM Comfort 2 im Edelstahlgehäuse	BSM für 2 Kreise komplett im VA-Schrank montiert mit Membranpumpen Gamma L , Wasserdurchsatz : 100-1200l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung,, Verbrauchserfassung über Dosierpumpe und KWM, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil, Timer und Sauglanze.	-



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
83000480	BSM Comfort 3 im Edelstahlgehäuse	<p>BSM für 3 Kreise komplett im VA-Schrank montiert mit Membranpumpen Gamma L, Wasserdurchsatz : 100-1200l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung,, Verbrauchserfassung über Dosierpumpe und KWM, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil, Timer und Sauglanze.</p>	-
83000481	BSM Comfort 4 im Edelstahlgehäuse	<p>BSM für 4 Kreise komplett im VA-Schrank montiert mit Membranpumpen Gamma L, Wasserdurchsatz : 100-1200l/h, Einstellbare Konzentration: 0,05-0,6 % , inklusive Steuerung,, Verbrauchserfassung über Dosierpumpe und KWM, Steuerschalter EIN-AUS-AUTOMATIK, Störanzeige, Verarbeitung Externsignale, komplett mit Magnetventil, Timer und Sauglanze.</p>	-

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86500300	1-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500301	2-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500302	3-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500303	4-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500304	5-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500305	6-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500306	7-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500307	8-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500308	9-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500309	10-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500311	12-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86500312	14-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500315	18-fach Düsenstock, VA	mit Halter, Flachstrahldüse aus Edelstahl und Filter (ohne Rückschlagventil)	
86500320	Halter, Edelstahl	Besprühung von oben 1 Stück (zwei Stück pro Düsenstock erforderlich)	
86500321	Halter, Edelstahl	Besprühung von unten 1 Stück (zwei Stück pro Düsenstock erforderlich)	
86500214	Nadelventil (Dreiwege)	mit Anschlüssen 10mm Schneidringverschraubung, aus Edelstahl	
86500100	Flachstrahldüse 0,28	Flachstrahldüse aus Edelstahl 3,6 l/h, Winkel 65° bei 3 bar - SS 650017	
86500101	Flachstrahldüse 0,30	Flachstrahldüse aus Edelstahl 5,4 l/h, Winkel 73° bei 3 bar - SS 730025	
86500001	Flachstrahldüse 0,40	Flachstrahldüse aus Edelstahl 8,5 l/h, Winkel 75° bei 3 bar - LE 652.215.16	
86500002	Flachstrahldüse 0,50	Flachstrahldüse aus Edelstahl 12 l/h, Winkel 75° bei 3 bar - LE 652.245.16	
86500108	Dosierscheibe 0,12mm	Dosierscheiben CP 4916-12	
86500109	Dosierscheibe 0,14mm	Dosierscheiben CP 4916-14	
86500110	Dosierscheibe 0,16mm	Dosierscheiben CP 4916-16	
86500111	Dosierscheibe 0,18mm	Dosierscheiben CP 4916-18	
86500112	Dosierscheibe 0,20mm	Dosierscheiben CP 4916-20	

Bandschmierung - Düsenstöcke und Düsen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86500111	Dosierscheibe 0,18mm	Dosierscheiben CP 4916-18	
86500112	Dosierscheibe 0,20mm	Dosierscheiben CP 4916-20	
86500113	Dosierscheibe 0,22mm	Dosierscheiben CP 4916-22	
86500114	Dosierscheibe 0,24mm	Dosierscheiben CP 4916-24	
86500115	Dosierscheibe 0,28mm	Dosierscheiben CP 4916-28	
86500117	Dosierscheibe 0,38mm	Dosierscheiben CP 4916-38	
86500103	Überwurfmutter für Düs.	aus Edelstahl	
86500200	Düsenschelle 3/8"	Kunststoff	
86500201	Düsenschelle 1/2"	Kunststoff	
86500120	Überwurfmutter für Düsen	Kunststoff	
86500205	Filter für Düsen	Maschenweite 0,25, ohne Rückschlagventil	
86500206	Filter für Düsen	Maschenweite 0,25, mit Rückschlagventil	

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86220006	VA-Rohr 10x1 mm	VA-Rohr, 10x 1 mm, Ermeto	
86241020	Rohrschelle 10mm	Rohrschelle für 10 mm Rohr	
86610100	Imbusschraube VA	M 4x10 1Pack (10 Stück)	
86500210	Schweißgewindebolzen M6-12mm	Schweißbolzen M6-12mm	
86500211	Schweißgewindebolzen M6-20mm	Schweißbolzen M6-20mm	
86500212	Schweißgewindehülse M4-12mm	Schweißhülse M4-12mm	
86220202	Verschraub. 10L gerade	WST 4571 VA	
86220002	Verschraub. 10L winkel	WST 4571 VA	
86220102	T-Verschraub. VA	T-Verschraubung	
86220004	Gerade Verschraubung	Quetschringverschraubung, gerade 10 mm, ms/verchr.	
86220006	Winkel Verschraubung	Quetschringverschraubung, gerade 10 mm, ms/verchr.	







zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86220005	T-Verschraub. ms/verch	T-Verschraubung, 10 mm, Quertschring, ms/verchr.	
86220804	Klemmringe	Klemmringe 10mm	
86500214	Nadelventil (Dreiwege)	Mit Anschlüssen 10mm Schneidringverschraubung, aus VA	
86500215	Handrad für Nadwelve.	Handrad für Nadelventil	
86220410	Gerade Einschraubver.	10L - 1/4"	
86220411	Gerade Einschraubver.	10L - 1/2"	

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86430308	Systemtrenner BA-Compact 3/4"	Mit reduzierten Druckzonen, kontrollierbar, aus Rotguss, Nenndruck PN 10, inkl. Leckwasseranschluss und seitlich Prüfkugelhähne, Anschluss Aussengewinde, R 3/4"	
86430301	Systemtrenner BA-Compact 1"	Mit reduzierten Druckzonen, kontrollierbar, aus Rotguss, Nenndruck PN 10, inkl. Leckwasseranschluss und seitlich Prüfkugelhähne, Anschluss Aussengewinde, R 1"	
86430304	Systemtrenner BA-Compact 1 1/4"	Mit reduzierten Druckzonen, kontrollierbar, aus Rotguss, Nenndruck PN 10, inkl. Leckwasseranschluss und seitlich Prüfkugelhähne, Anschluss Aussengewinde, R 1 1/4"	
86430300	Systemtrenner BA-Compact 1 1/2"	Mit reduzierten Druckzonen, kontrollierbar, aus Rotguss, Nenndruck PN 10, inkl. Leckwasseranschluss und seitlich Prüfkugelhähne, Anschluss Aussengewinde, R 1 1/2"	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86421504	Schmutzfänger MS 3/4"	Schrägsitzschmutzfänger aus Messing, im DIN Gehäuse, mit Muffenanschluß, Masschenweite 250 µm, Siebeinsatz aus VA	
86421505	Schmutzfänger MS 1"	Schrägsitzschmutzfänger aus Messing, im DIN Gehäuse, mit Muffenanschluß, Masschenweite 250 µm, Siebeinsatz aus VA	
86421506	Schmutzfänger MS 1 1/4"	Schrägsitzschmutzfänger aus Messing, im DIN Gehäuse, mit Muffenanschluß, Masschenweite 250 µm, Siebeinsatz aus VA	
86421507	Schmutzfänger MS 1 1/2"	Schrägsitzschmutzfänger aus Messing, im DIN Gehäuse, mit Muffenanschluß, Masschenweite 250 µm, Siebeinsatz aus VA	
86200103	T-Stück 1/2"	1/2", I/I	
86430503	Druckminderer	R 1/2", DN 15	
86430001	Manometer	1/4", 0-10 bar	
86200024	Winkel, 3/4", I/A	3/4", VA, I/A	

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86200023	Winkel, 1/2", I/A	1/2", VA, I/A	
86200415	Reduzierstück	3/4"-1/2", A/I	
86200501	Reduzierstück	3/4"-1/2", A/A	
86200904	Muffe 3/4"	VA, 3/4"	
86200903	Muffe 1/2"	VA, 1/2"	
86200104	T-Stück 3/4"	VA, I/I/I	
86200103	T-Stück 1/2"	VA, I/I/I	
86200904	Rohrschelle	DN 25 mit Schaft	
86200004	Winkel, 3/4", I/I	3/4", I/I	
86200224	Doppelnippel 120mm	1/2", A/A	
86200222	Doppelnippel 60mm	1/2", A/A	

weitere Informationen



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86050204	Magnetventil	1/2", Type 6213 VA	
86200203	Doppelnippel	1/2", VA, A/A, sechskant	
86201603	MuffenKugehahn	R 1/2", VA, PN 63	
86201604	MuffenKugehahn	R 3/4", VA, PN 63	
86200003	Winkel, 1/2", I/I	1/2", VA, I/I	
86241001	Rohrschelle, DN 20	DN 20 mit Schaft	
86059900	Zeitsteuerung für Magnetventil	direkter Anbau an Magnetventil, 12-24V/DC, 1,5A, 0,5-10h	
86120006	Kabel für Impulssteuerung KWM	Externkabel, 2-poliger Rundstecker 5m	
86130000	Impfstelle (Dosierventil)	PP, 1/2" Anschlußgewinde, Schlauchanschluß 6/12 mm	
87091346	Rückschlagventil für KWM	Für Kontaktwassermesser QN 2,5m³	



zurück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Bild
86430200	Kontaktwasserzähler Kaltwasser	KWM, MNR-KG, 3/4", Qn 2,5m ³ , K = 0,05l, bis 40°C, ohne Anschlußverschraubungen	
86430201	Kontaktwasserzähler Kaltwasser	KWM, MNR-KG, 1", Qn 2,5m ³ , K = 0,1l, bis 40°C, ohne Anschlußverschraubungen	
86430227	KWM-Anschluß 3/4"	Überwurfmutter 1" mit Einlegeteil 3/4", und Dichtung 1 Paar	
86430228	KWM-Anschluß 1/2"	Überwurfmutter 1" mit Einlegeteil 1/2", und Dichtung 1 Paar	